

nVent PADDY Pyramid verktøy-fri pipe støtte sett



FUNKSJONER

Trykk-inn-klemmer installeres uten bruk av ytterligere verktøy eller skinneklemmer

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

Plastklemme og -sokkel skaper ikke korrosjon på røret

Klemmer leveres i to ulike størrelser for å passe ulike prosjektbehov

Sokkelen har flere hull til klemmer i en rekke størrelser og konfigurasjoner

Ekstra klemmer kan kjøpes separat for ekstra rørføringer

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Enkel å transportere til taket

SPESIFIKASJONER

Statisk lastsikkerhetsfaktor: 3:01

Temperatur: -45 to 65 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Lengde 3 (L3)
---------------	----------------	----------	-----------	---------------	---------------	---------------

PTF6	360460	3435712	Polyethylene, Polypropylen, Nylon	196 mm		81mm
PTF10	360461	3435713	Polyethylene, Polypropylen, Nylon	318 mm	122 mm	163mm
PTF16	360462	3435714	Polyethylene, Polypropylen, Nylon	480 mm	203 mm	244mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Høyde (H)	A	B.
PTF6	360460	3435712	150 mm	102 mm	122 mm	41 mm
PTF10	360461	3435713	201 mm	102 mm	203 mm	41 mm
PTF16	360462	3435714	201 mm	102 mm	285 mm	41 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflateareal	Vekt på enhet	Statisk belastning
PTF6	360460	3435712	26452mm ²	0.3 kg	1330N
PTF10	360461	3435713	59355mm ²	0.5 kg	4450N
PTF16	360462	3435714	91613mm ²	1 kg	6670N


YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Lengde 2 representerer maksimal rørmidte til rørmidte ved bruk av PTF2C-klemmer. Lengde 3 representerer maksimal rørmidte til rørmidte ved bruk av PTF1C-klemmer.

Verktøyløs rørklemme				
Dele nummer	Ytre diameter OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

Delenummer	Antall klemmer inkludert		Maksimal klemmekapasitet	
	PTF1C	PTF2C	PTF1C	PTF2C
PTF6	1	1	3	1
PTF10	-	2	5	2
PTF16	-	2	7	3

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

