

nVent CADDY Pyramid er en universell støtte



FUNKSJONER

Sikrede muttere i rustfritt stål muliggjør egentilpassede festemetoder på støttefoten, inkludert enkel montering av en skinne i rustfritt stål, gjengestang eller andre prosjektspesifikke deler

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Inkluderer kvadratiske hull som muliggjør bruk av H-profil, en 12" (305 mm) som kryss støtte (kun PBU16)

Sokkelen er produsert i UV-stabilisert termoplastisk materiale

SPESIFIKASJONER

Statisk lastsikkerhetsfaktor: 3:01

Temperatur: -45 to 65 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Høyde (H)
PBU6M	360495	3435735	Polyethylene, Polypropylene, Rustfritt stål 18-8 (en 1,4305)	140 mm	196 mm	102 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Høyde (H)
PBU10M	360496	3435736	Polyethylene, Polypropylene, Rustfritt stål 18-8 (en 1,4305)	254 mm	318 mm	102 mm
PBU16M	360497	3435737	Polyethylene, Polypropylene, Rustfritt stål 18-8 (en 1,4305)	406 mm	480 mm	102 mm


Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Gjengestørrelse (TS)	Hullantall	A
PBU6M	360495	3435735	150 mm	M10	3	114 mm
PBU10M	360496	3435736	201 mm	M10	2	218 mm
PBU16M	360497	3435737	201 mm	M10	2	165 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	Overflateareal	Statisk belastning
PBU6M	360495	3435735	57 mm	26452mm ²	1330N
PBU10M	360496	3435736		59355mm ²	4450N
PBU16M	360497	3435737		91613mm ²	6670N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

