

nVent skrutrekker for låsing



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For bruk i betong og solid murstein

Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	B.	C.	Lengde (L)
CRLAM8EG	390009	3534988	8	32 mm	22 mm	72mm
CRLAM10EG	390010	3534989	10	32 mm	22 mm	72mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Borbidiameter	Borehulldybde	Statisk belastning	Sertifiseringer
CRLAM8EG	390009	3534988	8mm	50mm	2900N	ITB
CRLAM10EG	390010	3534989	8mm	50mm	2900N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

