

nVent Låsekanonmutter



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Sørger for hurtig standard tilkobling mellom gjenget bolt og utstyr til kanalskinne

Kan brukes til å prefabrikkere montasjer som raskt kan skyves på tidligere installerte gjengestag

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget

SPESIFIKASJONER

Materiale: Støpejern

Avslutt: Elektrogalvanisert


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	B.	C.	D
CRLSM8EG	390003	1319862	8	35 mm	19.5 mm	13.5 mm
CRLSM10EG	390004	1319863	10	35 mm	19.5 mm	13.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Statisk belastning
CRLSM8EG	390003	1319862	23mm	2750N
CRLSM10EG	390004	1319863	23mm	3750N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

