


nVent CADDY Rod Lock Fjærstål med feste for gjengestag med mutter og flens klips



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Oppheng for gjengestag fra bjelkeflenser

Gjengestagholder kan rotere for å gi et vertikalt nedheng

Krever kun en hammer for installasjon

Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass

Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på enden av gjengestaget

Alle frakoblinger gjøres med nebbtang

SPESIFIKASJONER

Overflate: NVent CADDY-armering


Materiale: Fjærstål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Stangstørrelse (RS)	Flenstykkelse (FT)	Statisk belastning
---------------	----------------	---------------------	--------------------	--------------------

4QTI4	174842	6	2 - 3 mm	330N
4QTI24	174841	6	3 - 8 mm	330N
4QTI912	174844	6	14 - 20 mm	330N
4QTI58	174843	6	8 - 14 mm	330N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

