

nVent Stållås med fjærstål



Da QCN kombinerer de ulike delene bestående av Mutter med Fjærstål -spiral og øvrige CADDY komponenter og tilbehør, med Klikk-Klikk metoden, utgjør dette en rask og effektiv montasje av Gjenget stålstang til Kanaljern i en rekke kombinasjoner. Bruk av sekskant mutter til gjenget stålstang, for prefabrikkert montasje til Trapes undertak arrangemang, eller med Linseskruer for svært rask vegg-montasje av el-bokseser o.l.

FUNKSJONER

Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget

Perfekt for hurtig installasjon ved avgreining, både ved belastning på standard kanaljern, eller ved føringer i kombinasjon med innstøpte kanaljern

Denne integrerte løsningen, eliminerer behovet for ekstra gjenget mutter med fjærstål spiral, og ekstra verktøy, kort sagt, klikk-Klikk montert

Hurtig vegg montering ved bruk av samme type gjenget bolter

Designet for bruk med standard Kanaljern, med bredde (1 5/8" eller 41 mm) begge med redusert - og med full profildybde

SPESIFIKASJONER

Avslutt: nVent CADDY Armour er en av de beste

Materiale: Fjærstål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Stangstørrelse (RS)	Høyde (H)	A	B.	Statisk belastning 1 (F1)
4QCN	593000	M6	19 mm	38 mm	38 mm	325N
5QCN	593001	M8	19 mm	38 mm	38 mm	450N


Katalognummer	Artikkelnummer	Stangstørrelse (RS)	Høyde (H)	A	B.	Statisk belastning 1 (F1)
6QCN	593002	M10	19 mm	38 mm	38 mm	475N
8QCN	593003	M12	18 mm	38 mm	38 mm	550N

Table 2/2				
Katalognummer	Artikkelnummer	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)	Tiltrekkingsmoment (TQ)
4QCN	593000	90N	130N	1.12 N·m
5QCN	593001	110N	225N	1.5 N·m
6QCN	593002	130N	225N	2.5 N·m
8QCN	593003	130N	225N	2.75 N·m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

QCN krever lengre boltenn standard kanaljern mutter, se veiledning.

For å oppnå korrekt funksjon, bør QCN bli installert direkte over et av hullene i profil-åpningen, på stålprofiler med begrenset innslag (dybde 21 mm eller 13/16").



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

