

# nVent selvskjærende kabelbånd



nVent CADDY selvskuttende kabelbinding er en allsidig, verktøyfri datacom-løsning for bunting av store mengder kabler. Dette enkle, men innovative produktet har et innebygd kutteblad for å sørge for en sikker festing og en trygg, ren binding. Med slitesterk 6/6 nylon har den selvskuttende kabelbindingen en robust 22 kg strekkfasthet.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Eliminerer skarpe kanter og beskytter eksponert hud mot kutt under montering

Lås og vri for å kutte, ingen kutteverktøy kreves

Ulike farger, inkludert en svart UV-beskyttet versjon for å oppfylle spesifikke behov

Overholder RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Halogenfri

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275

## SPESIFIKASJONER

**Samsvarer med:** IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Table 1/2



| Katalognummer      | Artikkelnummer | Materiale                             | Farge    | Lengde (L) | Bredde (W) | Installasjonstemperatur |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|
| CADTIESC8CNA<br>P  | 601019         | Nylon, Rustfritt stål 301 (en 1,4310) | Naturlig | 203.2mm    | 4.32 mm    | 0 °C Min                |
| CADTIESC11CN<br>AP | 601001         | Nylon, Rustfritt stål 301 (en 1,4310) | Naturlig | 279.4mm    | 4.32 mm    | 0 °C Min                |

| Katalognummer  | Artikkelnummer | Materiale                             | Farge    | Lengde (L) | Bredde (W) | Installasjonstemperatur |
|----------------|----------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|
| CADTIESC14CBAP | 601009         | Nylon, Rustfritt stål 301 (en 1,4310) | Svart    | 355.6mm    | 4.32 mm    | 0 °C Min                |
| CADTIESC14CNAP | 601010         | Nylon, Rustfritt stål 301 (en 1,4310) | Naturlig | 355.6mm    | 4.32 mm    | 0 °C Min                |
| CADTIESC11CBAP | 601000         | Nylon, Rustfritt stål 301 (en 1,4310) | Svart    | 279.4mm    | 4.32 mm    | 0 °C Min                |
| CADTIESC8CBAP  | 601018         | Nylon, Rustfritt stål 301 (en 1,4310) | Svart    | 203.2mm    | 4.32 mm    | 0 °C Min                |

Table 2/2

| Katalognummer  | Artikkelnummer | Driftstemperatur |
|----------------|----------------|------------------|
| CADTIESC8CNAP  | 601019         | -20 to 85 °C     |
| CADTIESC11CNAP | 601001         | -20 to 85 °C     |
| CADTIESC14CBAP | 601009         | -20 to 85 °C     |
| CADTIESC14CNAP | 601010         | -20 to 85 °C     |
| CADTIESC11CBAP | 601000         | -20 to 85 °C     |
| CADTIESC8CBAP  | 601018         | -20 to 85 °C     |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

