

nVent CADDY Trykklips for enkeltarmkabel



nVent CADDY trykklips for enkeltarmkabel er en bærekraftig, monteringsklar metallklemme som gjør det enkelt å montere kablen med én hånd. Denne løsningen støtter små kabelbunter på en sikker måte på trange steder – for eksempel oppunder tak eller over undertak. Den unike utformingen til enkeltarmstrykklipsen gir deg muligheten til å kombinere to enkeltarmklips på sekunder – noe som til syvende og sist dobler kabelkapasiteten per ett enkelt festepunkt, og reduserer antallet nødvendige lagerdeler samtidig som det sparer entreprenørene for tid på jobben. Denne trykklipsen har en lav profil og er et mer holdbart alternativ til vanlige plastløsninger. Den er en ideell løsning for bruk innen elektro og datakommunikasjon.

FUNKSJONER

Gangbar/to-i-én-løsning; to nVent CADDY trykklips for enkeltarmkabel kan kombineres for hånd for umiddelbart å doble kabelkapasiteten per enkelt festepunkt

Kompatibel med direkte festing og tradisjonell forankring

Gjenbrukbar hvis spikeren ikke plasseres riktig

Mer robust og slitesterk enn trykklips i plast

Avrundede kanter hjelper til med å unngå skade på kabler

Kabler installeres ryddig og gir et jevnt og profesjonelt utseende

Utforming med lav profil tillater installasjon på trange steder

Laget av 100 % resirkulerbare materialer

SPESIFIKASJONER

Overflate: Forhåndsgalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)	Høyde (H)	Bredde (W)	Diameter 1 (Ø1)
OAB8DF	182068	4.8 mm	115mm	15mm	30mm	4 - 10 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)	Høyde (H)	Bredde (W)	Diameter 1(Ø1)
OAB8	182067	7.5 mm	115mm	15mm	30mm	4 - 10 mm



Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter 2 (Ø2)	Kabelkapasitet
OAB8DF	182068	5 - 11 mm	8
OAB8	182067	5 - 11 mm	8

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

*Kabelkapasitet basert på en kabel med diameter på 10 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

