

nVent PADDY Speed Link LD med krok



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebe slag for krok

Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler

Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren

Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold

Smekklås gir en sikker forbindelse

Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper

SPESIFIKASJONER

Diameter på trådtau:	1.5 mm
Statisk lastsikkerhetsfaktor:	5:01
Materiale:	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Wire rope lengde	A	B.	C.
SLD15L2S	195935	1319619	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Wire rope lengde	A	B.	C.
SLD15L5S	195940	1319620	5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLD15L10S	195945	1319621	10m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
SLD15L2S	195935	1319619	195N
SLD15L5S	195940	1319620	195N
SLD15L10S	195945	1319621	195N


Bredde (W): 12.7 mm

Høyde (H): 19 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Stålwire og forankring-kroker samt øvrig tilbehør montert på forhånd, laget av rustfritt stål, kvalitet 316 (1.4401).

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

