

nVent CADDY Speed Link LD låseenhet



FUNKSJONER

Lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt

Egnet for 1,5 mm nVent CADDY Speed Link-kabler


SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Diameter på trådtau	Høyde (H)	Bredde (W)
SLJR200	196008	3435516	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)	1.5 mm	19 mm	12.7 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

1,5 mm låseenhetene skal kun brukes med SLC15L1000SP og SLC15L50MSP vaierspøler eller andre 1,5 mm nVent CADDY Speed Link-tilbehør. Må ikke brukes med andre ledninger.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

