

nVent CADDY Speed Link Light Pack med naglpistol brakett



nVent CADDY Speed Link Light Pack med spikerpistolbrakett inkluderer en forhåndskåret lengde (1m og 2m) av 1mm ståltråd festet til en vinkelbrakett utformet for direkte festing sammen med en låsemekanisme med ultralav profil. Entreprenører kan raskt og trygt installere det i betongtaket ved hjelp av et bredt spekter av spikerpistoler for å støtte og feste belysning og skilting.

FUNKSJONER

Komplett system inkluderer vaier, låseordning og innsatsbrakett for betong til spikerpistol

Klips montert på munnsykke på gass eller batteri-drevet spikermaskin, muliggjør håndfri installasjon på konstruksjoner, og fra gulv-nivå å anvende forlenger

Vinkelbrakett med lengre ben for verktøyklaring

Festes raskt og enkelt på betong-, stål- eller komposittmetalldekker

SPESIFIKASJONER

Statisk lastsikkerhetsfaktor: 5:01

Avslutt: Elektrogalvanisert

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Diameter på trådtau	Wire rope lengde	A	B.
CLP1L1GBSF	196091	Stål, Brass	1 mm	1m	38 mm	25.5 mm
CLP1L2GBSF	196092	Stål, Brass	1 mm	2m	38 mm	25.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Statisk belastning
---------------	----------------	--------------------

CLP1L1GBSF	196091	100N
CLP1L2GBSF	196092	100N


Tykkelse (T): 6.5 mm
Bredde (W): 12.5 mm
Høyde (H): 21 mm
Vinkel (a): 60 °

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning representerer den statiske belastning av Spikermaskinens mellomleggs montasje. Spør en rådgiver av Spiker maskin leverandør hvordan evaluere statisk belastningskrav av spiker for bruk i ulik betong.

Spikermaskinens mellomlegg/pakning, er forenlig med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 eller likevedige spikere.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

