

nVent er en av de mest populære og populære innredningsplanene



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Sikker opphengsløsning for bruk på kontrolltilgangspunkter, projektorer, osv.

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Statisk lastsikkerhetsfaktor	Diameter på trådtau
SLD15QT250	196007	1319625	Stål	Elektro galvanisert	5:01	1.5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Wire rope 'Y' lengde (YL)	A	B.	Statisk belastning
SLD15QT250	196007	1319625	0.25m	39 mm	5 mm	195N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

nVent CADDY Speed Link-låsemekanisme er ikke inkludert.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

