

nVent-hurtigkobling med krok



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok

Ideell for å støtte lysarmaturer, kanalsystemer og andre installasjonsprosjekter

Slank, lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt

Nøkkelløs låseenhet kan justeres selv etter installasjon

SPESIFIKASJONER

Diameter for kabeltråd:	1.5 mm
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	5:01
Overflate:	Elektro galvanisert
Materiale:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde på kabeltråd	A	B	C
SLDM615L2	196029	1319631	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm



Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde på kabeltråd	A	B	C
SLDM615L1	196028	1319630	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
SLDM615L2	196029	1319631	195N
SLDM615L1	196028	1319630	195N

Stangstørrelse (RS): 6
Lengde (L): 7mm
Bredde (W): 9.2 mm
Høyde (H): 24.5 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

