

nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for vinkelbrakett

Ideell for festing i betong, stål eller på treflater

Enkelt alternativ til kjetting og ekstra festemidler

SPESIFIKASJONER

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	5:1
Overflate:	Elektro galvanisert
Samsvarer med:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	A
SLK15L1AB	196500		Steel, Sinklegering, Polypropylene	1.5 mm	1m	22.6 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	A
SLK15L2AB	196501	1319638	Steel, Sinklegering, Polypropylene	1.5 mm	2m	22.6 mm
SLK15L3AB	196502		Steel, Sinklegering, Polypropylene	1.5 mm	3m	22.6 mm
SLK15L5AB	196503		Steel, Sinklegering, Polypropylene	1.5 mm	5m	22.6 mm
SLK2L2AB	196529		Steel, Sinklegering, Polypropylene	2 mm	2m	22.6 mm
SLK2L3AB	196530		Steel, Sinklegering, Polypropylene	2 mm	3m	22.6 mm
SLK2L5AB	196531		Steel, Sinklegering, Polypropylene	2 mm	5m	22.6 mm
SLK3L10AB	196716		Steel, Sinklegering, Polypropylene	3 mm	10m	22.6 mm
SLK3L2AB	196713		Steel, Sinklegering, Polypropylene	3 mm	2m	22.6 mm
SLK3L5AB	196715		Steel, Sinklegering, Polypropylene	3 mm	5m	22.6 mm


Table 2/3						
Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
SLK15L1AB	196500		7.1 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L2AB	196501	1319638	7.1 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L3AB	196502		7.1 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L5AB	196503		7.1 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L2AB	196529		7.1 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
SLK2L3AB	196530		7.1 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L5AB	196531		7.1 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK3L10AB	196716		7.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L2AB	196713		7.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L5AB	196715		7.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Vinkel (a)	Statisk belastning	Sertifiseringer
SLK15L1AB	196500		90 ° Max	195N	ITB, UL, cUL
SLK15L2AB	196501	1319638	90 ° Max	195N	ITB, UL, cUL
SLK15L3AB	196502		90 ° Max	195N	cUL, ITB, UL
SLK15L5AB	196503		90 ° Max	195N	ITB, UL, cUL
SLK2L2AB	196529		90 ° Max	440N	ITB, UL, cUL
SLK2L3AB	196530		90 ° Max	440N	ITB, UL, cUL
SLK2L5AB	196531		90 ° Max	440N	ITB, UL, cUL
SLK3L10AB	196716		90 ° Max	890N	
SLK3L2AB	196713		90 ° Max	890N	
SLK3L5AB	196715		90 ° Max	890N	

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

