

nVent PADDY Speed Link SLK med dekkkrok



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for takfestekrok

Festes raskt og enkelt på hule metalldekker

Fjærbelastet ende smekker inn i dekkhullet og låses på plass

Innovativ design hjelper med å beskytte vaieren mot skarpe kanter i dekkhullet og reduserer dermed risikoen for skade på vaieren

SPESIFIKASJONER

Statisk lastsikkerhetsfaktor:	5:01
Avslutt:	Elektro galvanisert
Materiale:	Stål; Sinklegering; Polypropylen
Samsvarer med:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter på trådtau	Wire rope lengde	Tykkelse på takterassebord	A
---------------	----------------	----------	---------------------	------------------	----------------------------	---

SLK15L2DH	196677		1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L3DH	196532	1319648	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L7DH	196534		2 mm	7m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L5DH	196505	1319640	1.5 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L3DH	196504	1319639	1.5 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L5DH	196533	1319649	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L1DH	196676		1.5 mm	1m	1.5 mm Max	9.2 mm

Table 2/2				
Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Statisk belastning
SLK15L2DH	196677		8 mm	195N
SLK2L3DH	196532	1319648	8 mm	440N
SLK2L7DH	196534		8 mm	440N
SLK15L5DH	196505	1319640	8 mm	195N
SLK15L3DH	196504	1319639	8 mm	195N
SLK2L5DH	196533	1319649	8 mm	440N
SLK15L1DH	196676		8 mm	195N

Tykkelse (T): 12.5 mm

Bredde (W): 19 mm

Høyde (H): 55 mm


Vinkel (a): 90 ° Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Belastningsindeksen er kun anvendbar dersom bæreelementets (ståldekket) bæreevne er tilstrekkelig.

Sjekk med dekkprodusenten angående anbefalt belastningskapasitet.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

