

nVent CADDY Speed Link SLK med Drop Wire Clip



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endetilkobling med vaierklemme for kabel

Kan brukes til å henge installasjoner fra kabel eller fungere som en mellomstøtte for å redusere nedheng og spenning

Festes lett på en kabel og låses på plass når den lukkes

Verktøyfri klemme kan lukkes for hånd på kabelvaieren

SPESIFIKASJONER

Statisk lastsikkerhetsfaktor: 5:01

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Diameter på trådtau	Wire rope lengde	A
SLK15L1DW6	196830	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Sinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour er en av de beste	1.5 mm	1m	70 mm
SLK15L2DW6	196831	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Sinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour er en av de beste	1.5 mm	2m	70 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Diameter på trådtau	Wire rope lengde	A
SLK15L3DW6	196832	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Sinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour er en av de beste	1.5 mm	3m	70 mm
SLK15L5DW6	196833	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Sinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour er en av de beste	1.5 mm	5m	70 mm
SLK2L1DW6	196836	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Sinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour er en av de beste	2 mm	1m	70 mm
SLK2L2DW6	196837	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Sinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour er en av de beste	2 mm	2m	70 mm
SLK2L3DW6	196838	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Sinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour er en av de beste	2 mm	3m	70 mm
SLK2L5DW6	196839	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Sinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour er en av de beste	2 mm	5m	70 mm
SLK3L1DW6	196842	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Sinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour er en av de beste	3 mm	1m	70 mm
SLK3L2DW6	196843	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Sinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour er en av de beste	3 mm	2m	70 mm
SLK3L3DW6	196844	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Sinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour er en av de beste	3 mm	3m	70 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Diameter på trådtau	Wire rope lengde	A
SLK3L5DW6	196845	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Sinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour er en av de beste	3 mm	5m	70 mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikkelnummer	B.	C.	Diameter (Ø)	Høyde (H)
SLK15L1DW6	196830	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L2DW6	196831	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L3DW6	196832	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L5DW6	196833	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L1DW6	196836	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L2DW6	196837	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L3DW6	196838	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L5DW6	196839	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK3L1DW6	196842	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L2DW6	196843	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L3DW6	196844	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L5DW6	196845	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning
SLK15L1DW6	196830	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning
SLK15L2DW6	196831	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3DW6	196832	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5DW6	196833	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L1DW6	196836	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2DW6	196837	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3DW6	196838	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5DW6	196839	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L1DW6	196842	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L2DW6	196843	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L3DW6	196844	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L5DW6	196845	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

