

nVent PADDY Speed Link SLK med hammer-on-flensklemme



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for nVent CADDY hammerfestet flensklips

Installeres med kun en hammer

Passer de fleste bjelker

SPESIFIKASJONER

Statisk lastsikkerhetsfaktor: 5:01
Avslutt: Elektrogalvanisert
Samsvarer med: SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Diameter på trådtau	Wire rope lengde	Flenstykkelse (FT)
SLK2L34H24	196535	3435518	Steel, Polypropylene, Sinklegering	2 mm	3m	3 - 8 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Diameter på trådtau	Wire rope lengde	Flenstykke (FT)
SLK15L34H24	196506	1319641	Steel, Polypropylene, Sinklegering	1.5 mm	3m	3 - 8 mm
SLK15L34H58	196507		Steel, Polypropylene, Sinklegering	1.5 mm	3m	8 - 14 mm
SLK2L34H58	196536	3435519	Steel, Polypropylene, Sinklegering	2 mm	3m	8 - 14 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
SLK2L34H24	196535	3435518	440N
SLK15L34H24	196506	1319641	195N
SLK15L34H58	196507		195N
SLK2L34H58	196536	3435519	440N


Tykkelse (T): 12.5 mm

Bredde (W): 19 mm

Høyde (H): 55 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

