

nVent er utstyrt med en hurtigkobling



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok

Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler

Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren

Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold

Smekklås gir en sikker forbindelse

Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper

Også tilgjengelig med Y-krok

SPESIFIKASJONER

Statisk lastsikkerhetsfaktor:	5:01
Avslutt:	Elektro galvanisert
Materiale:	Stål; Polypropylen; Sinklegering
Samsvarer med:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter på trådtau	Wire rope lengde	A	B.
---------------	----------------	----------	---------------------	------------------	---	----

SLK15L3	196510	1342895	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm
SLK15L5	196511	1342896	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm
SLK15L2	196509	1342894	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm
SLK15L2R2	196614	1319666	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm
SLK15L3R2	196615	1319667	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm
SLK15L10	196513	1342897	1.5 mm	10m	48 mm	18 mm
SLK15L1	196508	1342893	1.5 mm	1m	48 mm	18 mm
SLK2L10	196542	1342886	2 mm	10m	57 mm	22 mm
SLK2L2	196538	1342883	2 mm	2m	57 mm	22 mm
SLK2L5	196540	3435524	2 mm	5m	57 mm	22 mm
SLK2L1	196537	3435521	2 mm	1m	57 mm	22 mm
SLK2L3R2	196620	3435543	2 mm	3m	57 mm	22 mm
SLK2L3	196539	3435523	2 mm	3m	57 mm	22 mm
SLK2L2R2	196619	3435542	2 mm	2m	57 mm	22 mm
SLK3L10	196705	1305144	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L2	196701	3435557	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L3	196702	3435558	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L5	196703	1305143	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L3R2	196625	3435548	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm

SLK3L5R2	196626	3435549	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L1	196700	3435556	3 mm	1m	57.6 mm	23.2 mm

Table 2/3						
Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	C.	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
SLK15L3	196510	1342895	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L5	196511	1342896	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L2	196509	1342894	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L2R2	196614	1319666	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L3R2	196615	1319667	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L10	196513	1342897	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L1	196508	1342893	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L10	196542	1342886	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L2	196538	1342883	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L5	196540	3435524	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L1	196537	3435521	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L3R2	196620	3435543	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L3	196539	3435523	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L2R2	196619	3435542	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK3L10	196705	1305144	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	C.	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
SLK3L2	196701	3435557	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L3	196702	3435558	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L5	196703	1305143	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L3R2	196625	3435548	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L5R2	196626	3435549	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L1	196700	3435556	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Vinkel (a)	Statisk belastning	Sertifiseringer
SLK15L3	196510	1342895	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L5	196511	1342896	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2	196509	1342894	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L2R2	196614	1319666	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L3R2	196615	1319667	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L10	196513	1342897	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L1	196508	1342893	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L10	196542	1342886	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L2	196538	1342883	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L5	196540	3435524	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L1	196537	3435521	90 ° Max	440N	cUL, UL, SMACNA

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Vinkel (a)	Statisk belastning	Sertifiseringer
SLK2L3R2	196620	3435543	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L3	196539	3435523	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L2R2	196619	3435542	90 ° Max	440N	cUL, UL, SMACNA
SLK3L10	196705	1305144	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2	196701	3435557	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3	196702	3435558	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5	196703	1305143	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3R2	196625	3435548	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5R2	196626	3435549	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L1	196700	3435556	90 ° Max	890N	SMACNA

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

