

nVent CADDY Speed Link SLK låsenhet



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Nøkkelløs trykk/dra-utløsning for enkle justeringer

Lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt

Kabelspredning på 90 grader gjør det mulig å posisjonere enheten nærmere lasten

Låsemekanismens rør er lette å betjene med hansker

Dobbeltsidig låsemekanisme muliggjør enkel høydejustering

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Diameter for kabeltråd	Høyde (H)	Bredde (W)
SLK2C200	196600	1342873	Steel, Polypropylene, Sinklegering	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm
SLK2R10	196770		Steel, Polypropylene, Sinklegering	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Diameter for kabeltråd	Høyde (H)	Bredde (W)
SLK3C200	196730	3435583	Steel, Polypropylene, Sinklegering	3 mm	62 mm	24 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Vinkel (a)	Sertifiseringer
SLK2C200	196600	1342873	12.5 mm	90 ° Max	cUL, ITB, UL
SLK2R10	196770		12.5 mm	90 ° Max	ITB, UL, cUL
SLK3C200	196730	3435583	16 mm	90 ° Max	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Låseenheter skal kun brukes med nVent CADDY Speed Link-vaiersneller og tilbehør med samme angitte stålvaierdiameter som låseenhetene. Må ikke brukes med andre ledninger.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

