

# nVent PADDY Speed Link SLK med nail gun brakett



## FUNKSJONER

Komplett system inkluderer wire, hulltaking system og spikermaskin påmontert konsoll, for betong

Klips montert på munnsykke på gass eller batteri-drevet spikermaskin, muliggjør håndfri installasjon på konstruksjoner, og fra gulv-nivå å anvende forlenger

Vinkelbrakett med lengre ben for verktøyklaring

Festes raskt og enkelt på betong-, stål- eller komposittmetalldekker

## SPESIFIKASJONER

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Diameter på trådtau:</b>          | 1.5 mm              |
| <b>Statisk lastsikkerhetsfaktor:</b> | 5:01                |
| <b>Avslutt:</b>                      | Elektro galvanisert |
| <b>Samsvarer med:</b>                | SMACNA HVAC-DCS     |

Table 1/1

| Katalognummer | Artikkelnummer | Materiale                                          | Wire rope lengde | A     | B.      | Statisk belastning |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------|-------|---------|--------------------|
| SLK15L2GBSF   | 197812         | Steel,<br>Sinklegering,<br>Polypropylene,<br>Nylon | 2m               | 38 mm | 25.5 mm | 195N               |
| SLK15L3GBSF   | 197813         | Steel,<br>Sinklegering,<br>Polypropylene,<br>Nylon | 3m               | 38 mm | 25.5 mm | 195N               |


**Tykkelse (T):** 12.5 mm  
**Bredde (W):** 19 mm  
**Høyde (H):** 55 mm  
**Vinkel (a):** 90 ° Max

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning representerer den statiske belastning av Spikermaskinens mellomleggs montasje. Spør en rådgiver av Spiker maskin leverandør hvordan evaluere statisk belastningskrav av spiker for bruk i ulik betong.

Spikermaskinens mellomlegg/pakning, er forenlig med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 eller likevedige spikere.

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221  
Alternativ 1 –  
Kundeservice  
Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrike:  
+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:  
800 1890272  
Andre land:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

