

nVent CADDY Speed Link SLK spolesett



FUNKSJONER

Settet består av en spole med nVent CADDY Speed Link-stålvaiere og nVent CADDY Speed Link SLK-låseenheter

Vaierspole og låseenheter er pakket sammen for enkel transport til jobbstedet og redusert lagerbehov

Emballasjen lar sluttbrukeren trekke og kappe nødvendig vaierlengde uten å ta spolen ut av esken

Ideell for omarbeiding og installasjoner hvor egendefinerte vaierlengder kan være nødvendig

Stålvaieren er laget av syv bunter med syv flystålvaierstrenger hver

Nøkkelløs trykk/dra-utløsning for enkle justeringer

Lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt

Kabelspredning på 90 grader gjør det mulig å posisjonere enheten nærmere lasten

Låsemekanismens rør er lette å betjene med hansker

Dobbeltsidig låsemekanisme muliggjør enkel høydejustering

SPESIFIKASJONER

Overflate: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter for kabeltråd	Lengde	Antall låseenheter
SLK15L500PACK	196045	1319636	1.5 mm	150m	100
SLK15L50MPACK	196046	1319637	1.5 mm	50m	25

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter for kabeltråd	Lengde	Antall låseenheter
SLK2L100PACK	196047	1300220	2 mm	100m	50

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

