

nVent PADDY Speed Link SLK med Toggle



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert vippeanker

Festes til klaringshull i en rekke byggverk eller hengende enheter

Ideell for å støtte lysarmaturer

Også tilgjengelig med Y-vippeanker

SPESIFIKASJONER

Diameter på trådtau:	1.5 mm
Statisk lastsikkerhetsfaktor:	5:01
Avslutt:	Elektro galvanisert
Samsvarer med:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Wire rope lengde	A	B.
SLK15L10T	196526	1342892	Steel, Sinklegering, Polypropylene	10m	39 mm	5 mm





Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Wire rope lengde	A	B.
SLK15L1T	196521	1342887	Steel, Sinklegering, Polypropylene	1m	39 mm	5 mm
SLK15L2T	196522	1305139	Steel, Sinklegering, Polypropylene	2m	39 mm	5 mm
SLK15L2TR2	196644		Steel, Sinklegering, Polypropylene	2m	39 mm	5 mm
SLK15L3T	196523	1342889	Steel, Sinklegering, Polypropylene	3m	39 mm	5 mm
SLK15L5T	196524	1342890	Steel, Sinklegering, Polypropylene	5m	39 mm	5 mm
SLK15L7T	196525	1342891	Steel, Sinklegering, Polypropylene	7m	39 mm	5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
SLK15L10T	196526	1342892	195N
SLK15L1T	196521	1342887	195N
SLK15L2T	196522	1305139	195N
SLK15L2TR2	196644		195N
SLK15L3T	196523	1342889	195N
SLK15L5T	196524	1342890	195N
SLK15L7T	196525	1342891	195N

Tykkelse (T): 12.5 mm
Bredde (W): 19 mm
Høyde (H): 55 mm
Vinkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

