

nVent CADDY Speed Link SLK med boltanker



FUNKSJONER

Komplett system inkluderer vaier, låsemekanisme og boltanker fra fischerwerke GmbH &Co. KG

Festes raskt og enkelt til opp-sprukket og ikke opp-sprukket betong

Ingen spesielle verktøy er nødvendig

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

SPESIFIKASJONER

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	5:1
Borekronediameter:	6mm
Borehulldybde:	31mm
Overflate:	Elektro galvanisert
Kapslingsdybde:	25 mm Min

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	Lengde (L)
SLK15L2WA6	196671		Steel, Polypropylene, Sinklegering	1.5 mm	2m	54mm
SLK15L3WA6	196672		Steel, Polypropylene, Sinklegering	1.5 mm	3m	54mm
SLK2L2WA6	196734	3435584	Steel, Polypropylene, Sinklegering	2 mm	2m	54mm


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	Lengde (L)
SLK2L3WA6	196735	3435585	Steel, Polypropylene, Sinklegering	2 mm	3m	54mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Vinkel (a)
SLK15L2WA6	196671		55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3WA6	196672		55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L2WA6	196734	3435584	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3WA6	196735	3435585	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
SLK15L2WA6	196671		195N
SLK15L3WA6	196672		195N
SLK2L2WA6	196734	3435584	300N
SLK2L3WA6	196735	3435585	300N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

