


nVent CADDY Speed Link SLK med Y-vippe



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og to formonterte vippeankre

Festes til klaringshull i en rekke byggverk eller hengende enheter

Ideell for å støtte lysarmaturer

SPESIFIKASJONER

Diameter for kabeltråd:	1.5 mm
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	5:1
Overflate:	Elektro galvanisert
Samsvarer med:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Lengde på kabeltråd	Lengde på kabeltråd «Y» (YL)	A
SLK15Y300L3R 2	196648		Steel, Sinklegering, Polypropylene	3m	0.3m	39 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Lengde på kabeltråd	Lengde på kabeltråd «Y» (YL)	A
SLK15Y500L3	196528	1319647	Steel, Sinklegering, Polypropylene	3m	0.5m	39 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B	Statisk belastning
SLK15Y300L3R2	196648		5 mm	195N
SLK15Y500L3	196528	1319647	5 mm	195N


Tykkelse (T): 12.5 mm

Bredde (W): 19 mm

Høyde (H): 55 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

