


nVent PADDY Speed Link SLS med dekkkrok



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for takfestekrok

Festes raskt og enkelt på hule metalldekker

Fjærbelastet ende smekker inn i dekkhullet og låses på plass

Innovativ design hjelper med å beskytte vaieren mot skarpe kanter i dekkhullet og reduserer dermed risikoen for skade på vaieren

Bruk kun fingrene for tilstramming av mutter, sikrer låsemekanismen i riktig posisjon, uten bruk av verktøy

Installeres i monteringsprofiler uten behov for bruk av fingre eller verktøy i profilen

SPESIFIKASJONER

Diameter på trådtau:	2 mm
Statisk lastsikkerhetsfaktor:	5:01
Avslutt:	Elektro galvanisert
Samsvarer med:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Wire rope lengde	Tykkelse på takterrassebord	A
SLS2L3DH	196753	3435604	Steel, Sinklegering, Polypropylene	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLS2L5DH	196754	3435605	Steel, Sinklegering, Polypropylene	5m	1.5 mm Max	9.2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse 1 (HS1)	Statisk belastning
SLS2L3DH	196753	3435604	8 mm	270N
SLS2L5DH	196754	3435605	8 mm	270N

Sporstørrelse (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Hullstørrelse 2 (HS2): 8 - 10 mm

Bredde (W): 16 mm

Høyde 2 (H2): 46.5mm

Høyde 1 (H1): 53mm

Gjengestørrelse (TS): M8

Tykkelse (T): 4 mm Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER


2 mm låsemekanisme er i samsvar med C-Channel type E0 og E0L.

Total belastning per stålwire dimensjon på en fler-fagverk må ikke overstige statisk belastning.

Belastningsindeksen er kun anvendbar dersom bæreelementets (ståldekket) bæreevne er tilstrekkelig.

Sjekk med dekkprodusenten angående anbefalt belastningskapasitet.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

