


nVent CADDY Speed Link SLS med gjenget Stud End



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Komplette system inneholder stålwiren, låsemekanismen og formontert tilpasset gjenget bolt

Festes til strukturer med gjengede ankere eller enheter med gjenget hull

Bruk kun fingrene for tilstramming av mutter, sikrer låsemekanismen i riktig posisjon, uten bruk av verktøy

Installeres i monteringsprofiler uten behov for bruk av fingre eller verktøy i profilen

SPESIFIKASJONER

Diameter på trådtau:	2 mm
Statisk lastsikkerhetsfaktor:	5:01
Avslutt:	Elektro galvanisert
Samsvarer med:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Wire rope lengde	Stangstørrelse (RS)	Skruelengde (L)
---------------	----------------	----------	-----------	------------------	---------------------	-----------------

SLS2L2SEM8	196756	3435607	Steel, Polypropylene, Sinklegering	2m	8	45mm
SLS2L3SEM8	196757	3435608	Steel, Polypropylene, Sinklegering	3m	8	45mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
SLS2L2SEM8	196756	3435607	270N
SLS2L3SEM8	196757	3435608	270N

Sporstørrelse (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Hullstørrelse (HS): 8 - 10 mm

Bredde (W): 16 mm

Høyde 2 (H2): 43.5mm

Høyde 1 (H1): 53mm

Gjengestørrelse (TS): M8


Tykkelse (T): 4 mm Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

2 mm låsemekanisme er i samsvar med C-Channel type E0 og E0L.

Total belastning per stålwire dimensjon på en fler-fagverk må ikke overstige statisk belastning.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

