

nVent rask lenke Y-veksle med Eyelet forlengelse



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Festes til klaringshull i en rekke byggverk eller hengende enheter

Ideell for å støtte lysarmaturer

Y-design gir forbedret stabilitet

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Statisk lastsikkerhetsfaktor	Diameter på trådtau
SLD15Y500	195960	1341314	Stål	Elektro galvanisert	5:01	1.5 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Wire rope 'Y' lengde (YL)	A	B.	Statisk belastning

SLD15Y500	195960	1341314	0.5m	39 mm	5 mm	195N
-----------	--------	---------	------	-------	------	------

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

nVent CADDY Speed Link-låsemekanisme er ikke inkludert.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

