

nVent er en superfix 243 M8



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Med en enkel lukkemekanisme

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

SPESIFIKASJONER

Farge: Svart
Avslutt: Elektrogalvanisert
Temperatur: -50 to 110 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
SXE019	400056	3435835	Stål, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
SXE023	400057	3435836	Stål, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8
SXE028	400058	3435837	Stål, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8
SXE035	400059	3435838	Stål, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8
SXE043	400060	3435839	Stål, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8
SXE052	400062	3435842	Stål, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8
SXE058	589310	3435948	Stål, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8
SXE061	589320	3435949	Stål, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8
SXE014	400055	3435834	Stål, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8

Table 2/3						
Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
SXE019	400056	3435835	20 mm	1.2 mm	5	25mm
SXE023	400057	3435836	20 mm	1.2 mm	5	25mm
SXE028	400058	3435837	20 mm	1.2 mm	5	25mm
SXE035	400059	3435838	20 mm	1.2 mm	5	30mm
SXE043	400060	3435839	20 mm	1.2 mm	5	30mm
SXE052	400062	3435842	20 mm	1.2 mm	5	30mm
SXE058	589310	3435948	20 mm	1.2 mm	5	30mm
SXE061	589320	3435949	20 mm	1.2 mm	5	30mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde(L)
SXE014	400055	3435834	20 mm	1.2 mm	5	25mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
SXE019	400056	3435835	1000N
SXE023	400057	3435836	1000N
SXE028	400058	3435837	1000N
SXE035	400059	3435838	1000N
SXE043	400060	3435839	1000N
SXE052	400062	3435842	1300N
SXE058	589310	3435948	1300N
SXE061	589320	3435949	1300N
SXE014	400055	3435834	1000N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

