

nVent er en superfix 243 M8/M10



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Med en enkel lukkemekanisme

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

SPESIFIKASJONER

Farge: Svart
Avslutt: Elektrogalvanisert
Temperatur: -50 to 110 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
SXD014	400063	3435843	Stål, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8, M10

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
SXD019	400064	3435844	Stål, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8, M10
SXD023	400065	3435845	Stål, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8, M10
SXD028	400066	3435846	Stål, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8, M10
SXD035	400067	3435847	Stål, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8, M10
SXD043	400068	3435848	Stål, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8, M10
SXD052	400070	3435851	Stål, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8, M10
SXD058	589350	3435951	Stål, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8, M10
SXD061	400071	3435852	Stål, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8, M10
SXD080	400074	3435855	Stål, EPDM-SBR Rubber	74 - 80 mm	65	M8, M10
SXD091	400075	3435856	Stål, EPDM-SBR Rubber	87 - 92 mm	80	M8, M10
SXD114	400077	3435858	Stål, EPDM-SBR Rubber	108 - 114 mm	100	M8, M10

Table 2/3						
Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
SXD014	400063	3435843	20 mm	1.2 mm	5	25mm
SXD019	400064	3435844	20 mm	1.2 mm	5	25mm
SXD023	400065	3435845	20 mm	1.2 mm	5	25mm
SXD028	400066	3435846	20 mm	1.2 mm	5	25mm
SXD035	400067	3435847	20 mm	1.2 mm	5	25mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde(L)
SXD043	400068	3435848	20 mm	1.2 mm	5	25mm
SXD052	400070	3435851	20 mm	1.2 mm	5	25mm
SXD058	589350	3435951	20 mm	1.2 mm	5	30mm
SXD061	400071	3435852	20 mm	1.2 mm	5	30mm
SXD080	400074	3435855	20 mm	2 mm	6	35mm
SXD091	400075	3435856	20 mm	2 mm	6	35mm
SXD114	400077	3435858	23 mm	2 mm	6	35mm

Table 3/3


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
SXD014	400063	3435843	1000N
SXD019	400064	3435844	1000N
SXD023	400065	3435845	1000N
SXD028	400066	3435846	1000N
SXD035	400067	3435847	1000N
SXD043	400068	3435848	1000N
SXD052	400070	3435851	1300N
SXD058	589350	3435951	1300N
SXD061	400071	3435852	1300N
SXD080	400074	3435855	1300N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
SXD091	400075	3435856	1300N
SXD114	400077	3435858	2200N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

