

OCDC Deck Hanger



FUNKSJONER

Gir et mobilt monteringshull

Festes til dekke uten å måtte bore eller slå hull

Sikret mellom overlapp av to stålfater

SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Hullstørrelse (HS)	Flenstykkelse (FT)
OCDC68MM	160700	1319414	Stål	nVent CADDY Armour er en av de beste	6.8 mm	1.0 - 2.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	C.	X	Statisk belastning
OCDC68MM	160700	1319414	54 mm	46 mm	13 x 8.5 mm	400N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

