

PBF to hull bunnplate for gjenget stang



FUNKSJONER

Lett belastning med to hull og en mutter/adapter

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Stangstørrelse (RS)	Lengde (L)
PBRM8M10L70 S6	587175	3532001	Rustfritt stål 316 (en 1,4401)		8, 10	70mm
PBRM10L80	587135		Stål	Elektrogalvanisert	10	80mm
PBRM8M10L80	587145	3535232	Stål	Elektrogalvanisert	8, 10	80mm
PBRM12L120	587165	3535233	Stål	Elektrogalvanisert	12	120mm
PBRM10L120	587160		Stål	Elektrogalvanisert	10	120mm
PBRM8M10L120	587140	3533918	Stål	Elektrogalvanisert	8, 10	120mm


Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A	B.
PBRM8M10L70 S6	587175	3532001	33 mm	2 mm	48 mm	10 mm
PBRM10L80	587135		30 mm	3 mm	50 mm	18 mm
PBRM8M10L80	587145	3535232	30 mm	3 mm	50 mm	18 mm
PBRM12L120	587165	3535233	40 mm	4 mm	81 mm	18 mm
PBRM10L120	587160		40 mm	4 mm	81 mm	18 mm
PBRM8M10L120	587140	3533918	40 mm	4 mm	81 mm	18 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	C.
PBRM8M10L70S6	587175	3532001	8 mm
PBRM10L80	587135		9 mm
PBRM8M10L80	587145	3535232	9 mm
PBRM12L120	587165	3535233	11 mm
PBRM10L120	587160		11 mm
PBRM8M10L120	587140	3533918	11 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

