

Brakett for PEMSA-kurv Brett C for ledning



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Enkel å bruke, hurtigkoblingsfunksjon

Ideell for tak, vegg- og kanalinstallasjoner

Tilgang med sidebelastning for kabelinstallasjon

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert


Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Bredde (W)	Høyde (H)	Statisk belastning
WBT200CBRKT	820330	137 mm	265 mm	54 mm	190 mm	284N
WBT100CBRKT	820310	137 mm	165 mm	54 mm	190 mm	327N

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Bredde (W)	Høyde (H)	Statisk belastning
WBT300CBRKT	820340	137 mm	365 mm	54 mm	190 mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137 mm	465 mm	54 mm	190 mm	177N
WBT150CBRKT	820320	137 mm	200 mm	54 mm	190 mm	353N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

