

Fotfot med pocketbrett for PEMSA Wire



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Enkel å bruke, hurtigkoblingsfunksjon


Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Sporstørrelse (SS)
WBFLRSPRTR D	820900	Plast	75.5mm	42 mm	45.5 mm	7 x 23 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

