

Støtte for PEMSA-kurvbrett for kabelkurv



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ideell for brettbredder på opptil 200 mm

Tilgang med sidebelastning for kabelinstallasjon

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Hullstørrelse (HS)
WBTQCTRSPT M6	820405		59mm	35 mm	5 mm	6 mm
WBTQCTRSPT M10	820425		59mm	35 mm	5 mm	8 - 10 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Hullstørrelse (HS)
WBTQCTRSPRTM6BG	820406	Svart	59mm	35 mm	5 mm	6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
WBTQCTRSPRTM6	820405	833N	CE, CADDY EU WBT QC
WBTQCTRSPRTM10	820425	833N	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB Q
WBTQCTRSPRTM6BG	820406	833N	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB Q

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

