

# PeMSA Wire Basket Tray Quick Splice Bar



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Enkel å bruke, hurtigkoblingsfunksjon

Ingen ekstra maskinvare

Fungerer med et bredt utvalg av brettstørrelser og konfigurasjoner

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

## SPESIFIKASJONER


**Avslutt:** Elektrogalvanisert

**Materiale:** Stål

Table 1/1

| Katalognummer | Artikkelnummer | Farge | Lengde (L) | Bredde (W) | Høyde (H) | Hullstørrelse (HS) |
|---------------|----------------|-------|------------|------------|-----------|--------------------|
| WBTQBAREG     | 820711         |       | 240.5mm    | 24 mm      | 16.5 mm   | 5 mm               |
| WBTQBARBG     | 820706         | Svart | 240.5mm    | 24 mm      | 16.5 mm   | 5 mm               |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

