

Press-inn kanalklemmer



FUNKSJONER

Trykk-inn-installasjon av kabelrør

Fjerner behovet for sideforskyvning av kabelrør

Kan brukes for enten vertikale eller horisontale installasjoner

SPESIFIKASJONER

Overflate: NVent CADDY-armering

Materiale: Fjærstål

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Hullstørrelse (HS)	Hulltype	Ultimat statisk belastning 1 (F1)
12P	171150	1319444	22 - 30 mm	7 mm	Standard	110N
16P	171170	1319445	30 - 35 mm	7 mm	Standard	110N
8P	171130		18 - 22 mm	7 mm	Standard	110N

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ultimat statisk belastning 2 (F2)
---------------	----------------	----------	-----------------------------------

12P	171150	1319444	65N
16P	171170	1319445	65N
8P	171130		65N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

