

# RING FRF / 1 enkelt rørklemme med plugg



## FUNKSJONER

Hammerfestet plastklips som holder 1 rør/kabelrør

Festes i boring i murstein eller betong

## SPESIFIKASJONER

**Materiale:** Polyamid

Table 1/2


| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Ytre diameter (OD) | Lengde (L) | Bredde (W) | Diameter (Ø) |
|---------------|----------------|----------|--------------------|------------|------------|--------------|
| FRF014        | 571130         | 3435916  | 14 mm              | 30mm       | 20 mm      | 9.8 mm       |
| FRF016        | 571140         | 3535661  | 16 mm              | 30mm       | 20 mm      | 9.8 mm       |
| FRF018        | 571150         | 3535663  | 18 mm              | 30mm       | 20 mm      | 9.8 mm       |
| FRF020        | 571160         | 3535662  | 20 mm              | 30mm       | 20 mm      | 9.8 mm       |
| FRF022        | 571170         | 3435917  | 22 mm              | 30mm       | 20 mm      | 9.8 mm       |
| FRF025        | 571180         | 3535601  | 25 mm              | 30mm       | 20 mm      | 9.8 mm       |

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Ytre diameter (OD) | Lengde (L) | Bredde (W) | Diameter (Ø) |
|---------------|----------------|----------|--------------------|------------|------------|--------------|
| FRF028        | 571190         | 3535603  | 28 mm              | 30mm       | 20 mm      | 9.8 mm       |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Borbitdiameter |
|---------------|----------------|----------|----------------|
| FRF014        | 571130         | 3435916  | 8mm            |
| FRF016        | 571140         | 3535661  | 8mm            |
| FRF018        | 571150         | 3535663  | 8mm            |
| FRF020        | 571160         | 3535662  | 8mm            |
| FRF022        | 571170         | 3435917  | 8mm            |
| FRF025        | 571180         | 3535601  | 8mm            |
| FRF028        | 571190         | 3535603  | 8mm            |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

