


RING FRF / 2 dobbel rørklemme med plugg



FUNKSJONER

Hammerfestet plastklips som holder 2 rør/kabelrør

Festes i boring i murstein eller betong

SPESIFIKASJONER

Materiale: Polyamid


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Lengde (L)	Bredde (W)	Diameter (Ø)
FRF016X2	571200	3435918	16 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF018X2	571210	3535664	18 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF020X2	571220	3435919	20 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF022X2	571230	3435921	22 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF025X2	571240	3535602	25 mm	30mm	20 mm	9.8 mm
FRF028X2	571250	3535604	28 mm	30mm	20 mm	9.8 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Borbitdiameter
FRF016X2	571200	3435918	8mm
FRF018X2	571210	3535664	8mm
FRF020X2	571220	3435919	8mm
FRF022X2	571230	3435921	8mm
FRF025X2	571240	3535602	8mm
FRF028X2	571250	3535604	8mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

