


RS Retrofit holderem



The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Brukervennlig for både nye og eksisterende prosjekter

Kan bli montert uten å demontere opphengte system og/eller fjerne fastspenningen

Kompatibelt med øvrig CADDY standard bjelkeklammer og kan bli sikret til enten settskruen eller til gjenget bolt

Store tåreformete hull, muliggjør bruk av mange gjengestav diametere, og sparer ca 50 % vekt

Konisk kant på tåreformet åpning inn mot gjengestav, eliminerer feilmontasjer

Sørger for sikker montasje i jordskjelv soner, og retter seg etter NFPA kravspesifikasjoner

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Pregalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde (L)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Stangstørrelse (RS)	Hullstørrelse (HS)
RS06	590250	165.1mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde (L)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Stangstørrelse (RS)	Hullstørrelse (HS)
RS08	590251	215.9mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS10	590252	266.7mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS12	590253	317.5mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS14	590254	368.3mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS16	590255	419.1mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm
RS18	590256	469.9mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	A
RS06	590250	82.3 mm
RS08	590251	82.3 mm
RS10	590252	82.3 mm
RS12	590253	82.3 mm
RS14	590254	82.3 mm
RS16	590255	82.3 mm
RS18	590256	82.3 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Legg til 50,8 mm til bredden av flensen for å bestemme nødvendig minimumslengde på båndet.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

