

Salvespyler



FUNKSJONER

U-formet skive

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Hullstørrelse (HS)	Tykkelse (T)
PLN13	589940	3535238	Stål	Elektro galvanisert	13 mm	3 mm
PLN11S6	589928	3535419	Rustfritt stål 316 (en 1,4401)		11 mm	3 mm
PLN8	589925	1319912	Stål	Elektro galvanisert	8.4 mm	3 mm
PLN10	589930	1340565	Stål	Elektro galvanisert	10.5 mm	3 mm
PLN13HD	589949	3535937	Stål	Hot-Dip galvanisert	13 mm	3 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.
PLN13	589940	3535238	42 mm	30 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.
PLN11S6	589928	3535419	42 mm	50 mm
PLN8	589925	1319912	42 mm	30 mm
PLN10	589930	1340565	42 mm	30 mm
PLN13HD	589949	3535937	42 mm	30 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

