

SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender



FUNKSJONER

Formontert med toskrues rørklemme i stål

Brannklassifisering B2 i følge DIN 4102-1

Brannklassifisering M1 i følge NFP 92-501

SPESIFIKASJONER

Varmeledningsevne:	0.03 W/m-K @ 10 °C
Tetthet:	80 kg/m³
Komprimeringskraft:	520 kPa @ 23 °C
Overflate:	Elektro galvanisert
Temperatur:	-40 to 90 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Isolasjonstykkelse	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN
SCLI13I0010	580091	3535491	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	10 mm	
SCLI13I0012	580092	3535492	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	12 mm	
SCLI13I0016	580093	3535493	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	15 mm	

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Isolasjonstykke lse	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN
SCLI13I0018	580105	3535494	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	18 mm	
SCLI13I0022	580111	3535495	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	22 mm	
SCLI13I0027	580120	3532976	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	27 mm	20
SCLI13I0028	580121	3535497	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	28 mm	
SCLI13I0034	580130	3532978	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	34 mm	25
SCLI13I0035	580135	3535499	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	35 mm	
SCLI13I0042	580140	3532981	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	42 mm	32
SCLI13I0049	580150	3532983	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	49 mm	40
SCLI13I0054	580151	3535502	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	54 mm	
SCLI13I0060	580160	3532985	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	60 mm	50
SCLI13I0076	581610	3532989	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	76 mm	65
SCLI13I0089	581620	3532992	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	89 mm	80
SCLI13I0108	581640	3532996	13 mm	Stål, Polyisocyanurate	108 mm	
SCLI19I0010	580270	3535511	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	10 mm	

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Isolasjonstykke lse	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN
SCLI19I0012	580280	3535512	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	12 mm	
SCLI19I0016	580290	3535513	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	15 mm	
SCLI19I0018	580305	3535514	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	18 mm	
SCLI19I0021	580310	3533014	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	21 mm	15
SCLI19I0022	580311	3535515	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	22 mm	
SCLI19I0027	580320	3533016	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	27 mm	20
SCLI19I0028	580321	3535517	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	28 mm	
SCLI19I0034	580330	3533018	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	34 mm	25
SCLI19I0035	580335	3535519	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	35 mm	
SCLI19I0042	580340	3533021	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	42 mm	32
SCLI19I0049	580350	3533023	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	49 mm	40
SCLI19I0054	580351	3535522	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	54 mm	
SCLI19I0060	580360	3533025	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	60 mm	50
SCLI19I0076	581670	3533029	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	76 mm	65

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Isolasjonstykke lse	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN
SCLI19I0089	581680	3533032	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	89 mm	80
SCLI19I0108	581700	3533036	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	108 mm	
SCLI19I0114	581710	3533038	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	114 mm	100
SCLI19I0139	581725	3535527	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	139.7 mm	125
SCLI19I0168	581735	3535528	19 mm	Stål, Polyisocyanurate	168.3 mm	150


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	B
SCLI13I0010	580091	3535491	M8, M10	50 mm
SCLI13I0012	580092	3535492	M8, M10	50 mm
SCLI13I0016	580093	3535493	M8, M10	50 mm
SCLI13I0018	580105	3535494	M8, M10	50 mm
SCLI13I0022	580111	3535495	M8, M10	50 mm
SCLI13I0027	580120	3532976	M8, M10	50 mm
SCLI13I0028	580121	3535497	M8, M10	50 mm
SCLI13I0034	580130	3532978	M8, M10	50 mm
SCLI13I0035	580135	3535499	M8, M10	50 mm
SCLI13I0042	580140	3532981	M8, M10	50 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	B
SCLI13I0049	580150	3532983	M8, M10	50 mm
SCLI13I0054	580151	3535502	M8, M10	50 mm
SCLI13I0060	580160	3532985	M8, M10	50 mm
SCLI13I0076	581610	3532989	M8, M10	50 mm
SCLI13I0089	581620	3532992	M8, M10	50 mm
SCLI13I0108	581640	3532996	M8, M10	50 mm
SCLI19I0010	580270	3535511	M8, M10	50 mm
SCLI19I0012	580280	3535512	M8, M10	50 mm
SCLI19I0016	580290	3535513	M8, M10	50 mm
SCLI19I0018	580305	3535514	M8, M10	50 mm
SCLI19I0021	580310	3533014	M8, M10	50 mm
SCLI19I0022	580311	3535515	M8, M10	50 mm
SCLI19I0027	580320	3533016	M8, M10	50 mm
SCLI19I0028	580321	3535517	M8, M10	50 mm
SCLI19I0034	580330	3533018	M8, M10	50 mm
SCLI19I0035	580335	3535519	M8, M10	50 mm
SCLI19I0042	580340	3533021	M8, M10	50 mm
SCLI19I0049	580350	3533023	M8, M10	50 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	B
SCLI19I0054	580351	3535522	M8, M10	50 mm
SCLI19I0060	580360	3533025	M8, M10	50 mm
SCLI19I0076	581670	3533029	M8, M10	50 mm
SCLI19I0089	581680	3533032	M8, M10	50 mm
SCLI19I0108	581700	3533036	M8, M10	50 mm
SCLI19I0114	581710	3533038	M8, M10	50 mm
SCLI19I0139	581725	3535527	M8, M10	50 mm
SCLI19I0168	581735	3535528	M8, M10	50 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

