

SN-serie mutter



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Muliggjør sidemontering av mutter på gjengestang

Reduserer behovet for gjenger sammenlignet med standard mutre og skiver

Ideell for ombyggingsprosjekter, som f.eks. trapesinstallasjoner, hvor demontering av festesystemet ikke er ønskelig

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget

Reduserer installasjonstiden med opptil 50 %

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert


Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Høyde (H)	Sekskantbredd e (W)	Statisk belastning
SNM6	390005	1319864	6	14mm	16 mm	1650N
SNM8	390006	1319865	8	19mm	19 mm	4500N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Høyde (H)	Sekskantbredd e (W)	Statisk belastning
SNM10	390007	1319866	10	19mm	19 mm	6000N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

