


SNSW flensmutter



FUNKSJONER

Ideell for ombyggingsprosjekter, som f.eks. trapesinstallasjoner, hvor demontering av festesystemet ikke er ønskelig

Brukes som en stopper ved installasjon av nVent CADDY Rod Lock-montasjer

Kan enkelt installeres, fjernes og reposisjoneres hvor som helst på gjengestaget

Klar til å brukes rett ut av esken og fjerner mange standard festemidler

Fungerer som en kombinasjon av en sekskantmutter og skive

Skiven er bred nok til å fungere med standard monteringsskinner

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Sikkerhetsfaktor for statisk belastning	Stangstørrelse (RS)	Diameter (Ø)
SNSWM10	390102	Stål	Elektro galvanisert	3:1	10	42.4 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Størrelse på skrunøkkel	Flenstykkel (FT)	Statisk belastning
SNSWM10	390102	20mm	20 mm	6.5 mm	1557N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kun for bruk på blanke og elektrogalvaniserte deler.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

