

Speedway Kabelstiger, Flat 90* Albue Avgrening



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Former en 90* hjørne forandring i kabelgatens retning

Gir optimal støtte for høyttelses lavspenning- og datakabler

Det Nyskapende SPEEDLOOK systemet er integrert i tilkoblings-metoden

Sikkerhets kanter beskytter kablene under installasjon

Kanal med riller på siden, eliminere boring og kapping ute på montasje stedet, for tilpassninger av lengder

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

Responsive design- og layouttjenester, inkludert seismikk

SPESIFIKASJONER

Overflate: Varmegalvanisert


Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Vinkel (a)	A	B	C
---------------	----------------	------------	------------	---	---	---

CL110X900FE9 OHD	840250	900 mm	90 °	1295 mm	1295 mm	80 mm
CL110X600FE9 OHD	840230	600 mm	90 °	995 mm	995 mm	80 mm
CL110X750FE9 OHD	840240	750 mm	90 °	1145 mm	1145 mm	80 mm
CL110X450FE9 OHD	840220	450 mm	90 °	845 mm	845 mm	80 mm
CL110X150FE9 OHD	840200	150 mm	90 °	545 mm	545 mm	80 mm
CL110X300FE9 OHD	840210	300 mm	90 °	695 mm	695 mm	80 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

