

Strut Beam Clamp med U-Bolt



FUNKSJONER

Komplett med U-bolt og mutre

Krever installasjon i par

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Struttype	Stangstørrelse (RS)
ZTA601HD	387701	3532968	Stål	Hot-Dip galvanisert	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10
ZTA601S6	387710	3535822	Rustfritt stål 316 (en 1,4401)		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10
ZTA602HD	388006	3535823	Stål	Hot-Dip galvanisert	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	10
ZTA603HD	388066	3535824	Stål	Hot-Dip galvanisert	DD (124 x 41 mm)	10

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Flenstykkelse (FT)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
ZTA601HD	387701	3532968	18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm
ZTA601S6	387710	3535822	18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm
ZTA602HD	388006	3535823	18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm
ZTA603HD	388066	3535824	18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	C.	Statisk belastning
ZTA601HD	387701	3532968	45 mm	95 mm	5000N
ZTA601S6	387710	3535822	45 mm	110 mm	5000N
ZTA602HD	388006	3535823	45 mm	140 mm	5000N
ZTA603HD	388066	3535824	45 mm	180 mm	5000N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statiske belastning er basert på ett par av profilklemmer.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

