

Profilbjelkeklips



FUNKSJONER

Bjelkeklips for fastklemming av skinnens åpne side på en bjelke

Passer for alle monteringsskinner

Krever installasjon i par

Strukturell festing på bjelker for å feste nVent CADDY Eri strut

FM®-spesifikasjon testet

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykkelse (FT)	Hullstørrelse (HS)
ZTA605S6	387190	1319836	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		16 mm Max	13 mm
ZTA605	388080	1319855	Stål	Varmegalvanisert	16 mm Max	13 mm
ZT605HD	313260	1340605	Stål	Varmegalvanisert	16 mm Max	13 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Statisk belastning
ZTA605S6	387190	1319836	49mm	6 mm	40 mm	2040N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Statisk belastning
ZTA605	388080	1319855	49mm	6 mm	40 mm	2040N
ZT605HD	313260	1340605	49mm	6 mm	40 mm	2040N


Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skrue inkludert
ZTA605S6	387190	1319836	Nei
ZTA605	388080	1319855	Nei
ZT605HD	313260	1340605	Ja

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Angitte belastninger er basert på installasjon med 1/2" (M12) deler og monteringsskinne type A.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

