

Struts uten vår



FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler

SPESIFIKASJONER

Statisk lastsikkerhetsfaktor: 3:01

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Stangstørrelse (RS)	Tykkelse (T)
NUTM6EG	314995	3435665	Stål	Elektrogalvanisert	6	6 mm
NUTM6HD	315000	3435666	Stål	Hot-Dip galvanisert	6	6 mm
NUTM6S6	315140	1342860	Rustfritt stål 316 (en 1,4401)		6	6 mm
NUTM8EG	315015	3435668	Stål	Elektrogalvanisert	8	6 mm
NUTM8HD	315010	3435667	Stål	Hot-Dip galvanisert	8	6 mm
NUTM8S6	315150	3535417	Rustfritt stål 316 (en 1,4401)		8	6 mm
NUTM10EG	315025	3435671	Stål	Elektrogalvanisert	10	8 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Stangstørrelse (RS)	Tykkelse (T)
NUTM10HD	315020	3435669	Stål	Hot-Dip galvanisert	10	8 mm
NUTM10S6	315160	3535046	Rustfritt stål 316 (en 1,4401)		10	8 mm
NUTM12EG	315035	3435673	Stål	Elektrogalvanisert	12	8 mm
NUTM12HD	315030	3435672	Stål	Hot-Dip galvanisert	12	8 mm
NUTM12S6	315170	3535047	Rustfritt stål 316 (en 1,4401)		12	8 mm
NUTM16EG	315036	3435674	Stål	Elektrogalvanisert	16	11.7 mm
NUTM16HD	315037	3535489	Stål	Hot-Dip galvanisert	16	11.7 mm



Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tiltrekkingsmoment (TQ)
NUTM6EG	314995	3435665	12 N·m
NUTM6HD	315000	3435666	12 N·m
NUTM6S6	315140	1342860	12 N·m
NUTM8EG	315015	3435668	28 N·m
NUTM8HD	315010	3435667	28 N·m
NUTM8S6	315150	3535417	28 N·m
NUTM10EG	315025	3435671	55 N·m
NUTM10HD	315020	3435669	55 N·m
NUTM10S6	315160	3535046	55 N·m
NUTM12EG	315035	3435673	55 N·m

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tiltrekkingsmoment (TQ)
NUTM12HD	315030	3435672	55 N·m
NUTM12S6	315170	3535047	55 N·m
NUTM16EG	315036	3435674	125 N·m
NUTM16HD	315037	3535489	125 N·m

Uttreksstyrke				
Delenummer	Kanaltype	Kanaltykkelse		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

