

Profil T-bolt



FUNKSJONER

Formontert med stor skive og mutter

SPESIFIKASJONER

Overflate: Elektrogalvanisert


Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Lengde (L)	A
TMN08030EG	590220	3435961	8	30mm	6 mm
TMN08040EG	590080	3435954	8	40mm	6 mm
TMN08050EG	590221	3435962	8	50mm	6 mm
TMN08060EG	590222	3435963	8	60mm	6 mm
TMN08100EG	590223		8	100mm	6 mm
TMN10030EG	590218	3435959	10	30mm	8 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Lengde (L)	A
TMN10040EG	590090	3435955	10	40mm	8 mm
TMN10050EG	590224	3435964	10	50mm	8 mm
TMN10060EG	590225	3435965	10	60mm	8 mm
TMN12040EG	590100	1340564	12	40mm	8 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

