

TBHK oppheng/feste trapeskorrugerte undertak



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Krever separat gjennomgangsbolt og mutter

Bruk TDHP-perforeringsverktøy for hulling i dekket

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	A	B
TBHK	597581	1319924	Stål	Elektro galvanisert	97 mm	91.5 mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	C	Tykkelse (T)	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)
TBHK	597581	1319924	25 mm	2.5 mm	10.5 mm	5 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse 3 (HS3)
TBHK	597581	1319924	10 1/2mm

Taktykkelse	Statisk belastning F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

