

TDH oppheng/feste trapeskorrugerte undertak



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Enkel installasjon

Hvis en gjenget forbindelse er nødvendig, bruk firkantmutteren THHM og trykk inn

Bruk TDHP-perforeringsverktøy for hulling i dekket

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)
TDH	179920	1341300	Fjærstål	NVent CADDY-armering	6.8 mm	14 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse 3 (HS3)	D
TDH	179920	1341300	10 1/2mm	50 mm Max

Taktykkelse	Statisk belastning F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

